

È CAMBIATO
TUTTO.

NEW

○ **QUASI.**

È nato **MP One**[®],
il primo e unico
gel siliconico
bicomponente
in un solo
flacone.

MIXAPPEAL

Grazie alla **TWIST&GO Technology**, progettata e brevettata da Etelec, che **consente di miscelare il gel direttamente nel flacone** senza l'utilizzo di altri recipienti, **MP One®** garantisce le prestazioni che hanno fatto dei gel Etelec prodotti di grande successo, offrendo in più la **massima praticità e rapidità d'utilizzo**, anche nelle condizioni di lavoro meno agevoli.

Etelec ed MP One®, un **mix di qualità, ricerca ed innovazione** che da oggi **cambierà il vostro mondo** e il vostro modo.

Di lavorare.



TECHNOLOGY




Estrema velocità di reticolazione, tempi di installazione ridottissimi.

5 STEPS

Cinque semplici passaggi per un innovativo sistema di miscelazione.

Le **quantità dei componenti predefinite**, garantiscono un uso di **MP One® accurato** e **senza possibilità d'errore** o sprechi, sfruttando al massimo le quantità fornite.



1

Rimuovere la ghiera bianca di sicurezza a strappo, che impedisce l'apertura accidentale della capsula contenente il secondo componente, ed è altresì garanzia dell'integrità del prodotto



2

Avvitare il tappo superiore giallo fino a fine corsa. Verificare la fuoriuscita del componente blu all'interno del flacone



3

Agitare il flacone per 15 secondi fino ad ottenere una miscela di colore blu uniforme, verificabile attraverso la finestra MIXING COLOR CHECK



4

Svitare tutto il tappo per aprire il flacone



5

Versare il liquido nell'involucro da isolare



Qualcosa in meno, tanto di più.

BI○

Etelec sceglie sempre di stare **dalla parte della natura** e oggi, con **MP One®**, ancora con più forza, **eliminando** la produzione di ulteriori **recipienti da smaltire**, come flaconi, caraffe e palette per miscelare e optando per un **packaging in cartone** prodotto da materiale al **100% riciclato e al 100% riciclabile**, che diventa vero protagonista insieme al contenuto.

Con **MP One®**, togliere vuol dire così aggiungere. Aggiungere la consapevolezza di una scelta responsabile e consapevole, mettendo **la natura in primo piano**, in tutto e per tutti.



CARATTERISTICHE

- › ELEVATO ISOLAMENTO ELETTRICO
- › ELEVATA PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ
- › RIACCESSIBILE
- › RETICOLAZIONE EXTRA-RAPIDA : 8 MINUTI A 23 °C

l'estrema velocità di reticolazione consente di ridurre i tempi di installazione.

- › BASSA VISCOSITÀ

consente un efficace riempimento degli interstizi e degli spazi vuoti all'interno della cassetta

- › SENZA SCADENZA
- › CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2015/863 (ROHS 3)
- › HALOGEN FREE
- › CLASSIFICATO COME NON PERICOLOSO
ai sensi del regolamento europeo n. 1272/2008 (clp)
- › ECO-FRIENDLY
- › ATOSSICO
- › SENZA SOLVENTI
- › INODORE | NON IRRITANTE

FORMATI

Monoflacone

COD.	ARTICOLO	VOLUME
MP103	MP One 300	300 ml
MP106	MP One 600	600 ml
MP109	MP One 900	900 ml

Tempo di reticolazione a 23°C

8 min

Temperatura di esercizio

da -60°C a +200°C

Rigidità dielettrica

25,5 kV/mm



etelec[®]
electrical technology
MADE IN ITALY
etelec.com